

**Garant****Mordazas de fijación de 5 ejes Xpent, Tipo: 1S****Datos de pedido**

Número de pedido	361100 1S
GTIN	4045197926906
Clase de artículo	310

**Descripción****Ejecución:**

- **Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.**
- **Sistema de sujeción modular, flexible.**
- **Todas las superficies de funcionamiento templadas y rectificadas.**
- **Fuerza de sujeción hasta 40 kN con un par de giro de 90 Nm.**
- **Ambos módulos de sujeción se pueden posicionar individualmente en la guía base.**
- **Intervalo de sujeción o de ajuste variable.**
- **Precisión de repetición < 0,01 mm.**
- **Incluye taladros 18M16 para sistema de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.**

**Aplicación:**

Perfecto para el verdadero mecanizado de 5 lados.

En combinación con diversas bocas, es posible tanto la sujeción convencional de superficie lisa, como la sujeción de piezas brutas.

**Suministro:**

Guía base, husillo, prolongación de husillo, cigüeñal/destornillador de 6 caras (para tipo 1S), módulo de sujeción fijo, módulo de sujeción móvil.

**Partes opcionales:**

Módulos de sujeción n.º 361105 – 361110, mordaza central n.º 361111, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, prolongaciones de husillo n.º 361120, bridas de sujeción n.º 361165, llave dinamométrica n.º 656050 tamaño 120, vaso para destornilladores n.º 643329, tope de la pieza n.º 360094, bocas intercambiables n.º 361123 – 361138.

**Nota:**

**Las mordazas intercambiables adecuadas n.º 361123 – 361137 y las mordazas suplementarias n.º 361140 – 361151 no están incluidas en el volumen de suministro. En la**

**situación de sujeción S4 se necesita una prolongación de husillo n.º 361120 adicional. Para una lubricación perfecta de la herramienta, recomendamos la grasa multiuso n.º 083592 PLUS.**

## Descripción técnica

C <sub>1</sub>	77,5 mm
Par máximo	90 Nm
Gama de sujeción S4	286 - 386 mm
Gama de sujeción S3	186 - 290 mm
Código de colores para los accesorios adecuados	Xpent1-2
Anchura de ranura n H7	20 mm
Longitud L	454 mm
Anchura B	125 mm
Altura del cuerpo base c	125,5 mm
Altura h	45 mm
Medidas anchos de llave	5 mm
Medidas anchos de llave	10 mm
Gama de sujeción S1	6 - 108 mm
Peso	34 kg
Gama de sujeción S2	104 - 208 mm
Fuerza de apriete máxima	40 kN
Serie	Xpent
Tamaño de la prolongación de husillo	100
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas