

Garant
Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de mango / placa: 16/09mm

Datos de pedido

Número de pedido	250005 16/09
GTIN	4045197926944
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DCLNR/L 1616X09

Plaquita de corte adecuada: CN.. 09T3..

Anchura de función L₄: 23 mm

Longitud de la cabeza L₁: 27 mm

Longitud total L: 74 mm

Calzo: 259033 7

Descripción técnica

Longitud total L	74 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 1616X09
Tamaño de placa	9 mm

Calzo	259033 7
Brida, tornillo, resorte	259036 13
Anchura de función L ₄	23 mm
Tornillo para calzo	259027 5
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Longitud de la cabeza L ₁	27 mm
Tamaño del mango	16 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete