

Garant**Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de mango / placa: 25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260295 25/11
GTIN	4045197927187
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior. Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: SDJCR/L 2525X11

Plaquita de corte adecuada: DC.. 11T3..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 32 mm

Longitud total L: 104,5 mm

Juego tornillo para plaquita reversible: 269023 3

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Longitud total L	104,5 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño del mango	25 mm
Calzo	269007 1
Tornillo para calzo	269013 1
Código ISO Soporte	SDJCR/L 2525X11
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659906 500