

HOLEX**Sonda endoscópica, flexible, Ø 5,5 mm, Longitud de sonda: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	492937 1000
GTIN	4045197894540
Clase de artículo	42L

Descripción**Ejecución:**

Cabezal de sonda resistente y estanco al agua (IP67) de acero fino con LED blancos atenuables. Dirección visual 0°.

Sonda especialmente resistente en toda la longitud gracias a la manguera de protección de malla metálica. Especialmente adecuada para piezas de fundición cortantes. Muy flexible. Ángulo de abertura 90°.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Ideal para inspección de espacios de difícil acceso, p. ej., **Automoción:** motor, cambio, depósito, carrocería, cuadro de instrumentos, peritajes. **Aeronáutica:** motores, turbinas, sistemas de conductos. **Construcción:** evaluación de estructuras de edificios, daños por agua, infestación por parásitos. **Construcción de tuberías:** cordones de soldadura, localización de cuerpos extraños, fugas. **Sistemas hidráulicos:** cilindros, fugas. **Calefacción, sanitarios, climatización:** estufas, calentadores de agua, sistemas de chimeneas, sistemas de aguas residuales. **Lucha antiparasitaria:** colmenas, avisperos, nidos de pájaros, perforaciones por insectos. **Policía, aduanas:** control de vehículos, control de mercancías.

Idóneo para:

Todos los modelos de endoscopios n.º 492923; 492924; 492925; 492928.

Nota:

Otros tipos de sonda (hasta 30 m) con otros Ø de cabezal de sonda y direcciones visuales a petición.

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 67
------------------------	-------

Resolución de la cámara	640×480 px
Atributo del nombre de producto	Ø 5,5 mm
Tipo de producto	Sonda