

**Muela abrasiva de vaso cerámica D×T×H (mm), 100×50×20, Tipo: SK80****Datos de pedido**

Número de pedido	597025 SK80
GTIN	9003170028196
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Disco abrasivo de vaso con: **Corindón sinterizado. Especificación: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

Ventaja:

Con impregnación de resina sintética en el contorno para aumentar la estabilidad de los cantos. **Con impregnación de resina sintética en el contorno** para aumentar la estabilidad de los cantos.

Aplicación:

Para afilar brocas, fresas, etc. rectificado en húmedo recomendado con emulsión o aceite de rectificado.

Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Símbolo de medio abrasivo	A
Medio abrasivo	Corindón sinterizado
Especificación	454A801N5V3U5 steel high alloyed

Procedimientos abrasivos	Rectificado de herramientas
Forma	6
Ø de muela D	100 mm
Anchura de muela T	50 mm
Atributo del nombre de producto	100×50×20
Ø de perforación H	20 mm
Grosor de pared W	10 mm
Grosor de suelo E	10 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva de vaso