

**Garant****Soporte de torneado de apriete eco corto, derecha, Tamaño de mango / placa: 20/15mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	250614 20/15
GTIN	4045197927309
Clase de artículo	21U

## Descripción

### Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

### Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DDJNR/L 2020X15

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1506..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 25 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 38 mm

Longitud total L: 97 mm

Calzo: 259033 3

## Descripción técnica

Código ISO Soporte	DDJNR/L 2020X15
Tornillo para calzo	259027 2
Tamaño de placa	15 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	97 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	38 mm
Brida, tornillo, resorte	259036 11
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Calzo	259033 3
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500