

**Disco de lijado de vaso de diamante D×T×H (mm), 75×20×20, Tipo: D126****Datos de pedido**

Número de pedido	597610 D126
GTIN	9003176963248
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Muelas de vaso y de disco con revestimiento abrasivo de diamante. Granulación universal para calidad superficial mediana fina-fina con una buena capacidad abrasiva. **Especificación: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

Aplicación:

De uso universal, para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de **herramientas de metal duro y materiales no ferrosos de viruta corta.** Muy buena aptitud para el mecanizado en seco, aunque también se puede utilizar en húmedo.

Descripción técnica

Tamaño de grano	D126
Símbolo de medio abrasivo	D
Especificación	D126C75B DIAGO W-Carbide
Medio abrasivo	Diamante

Procedimientos abrasivos	Rectificado de herramientas
Forma	12V9
Ø de muela D	75 mm
Anchura de muela T	20 mm
Atributo del nombre de producto	75×20×20
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal	2 mm
Revestimiento abrasivo altura X	6 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva de vaso

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Metal duro (MD)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		