



Rectificador diamantado cilíndrico, Peso del diamante: 0,4kt



Datos de pedido

Número de pedido	599700 0,4
GTIN	9003172494586
Clase de artículo	53Y

Descripción

Ejecución:

Rectificador de muelas abrasivas estándar para todo tipo de máquinas con alojamiento adecuado. Los rectificadores están diseñados como rectificadores **de un solo uso**, se deben sustituir completamente al sobrepasar su límite de desgaste. (no se pueden desplazar en el asiento). Rectificador diamantado **monogranular** de un solo uso.

Aplicación:

Para el rectificado y reafilado exacto de muelas abrasivas para conseguir o recuperar el estado preciso de su herramienta de rectificar (concentricidad, planeidad, perfil de la muela abrasiva, estructura de la superficie, comportamiento de rectificado). Para la producción individual y de pequeñas series, proveerse de suficiente lubricante. Condiciones de sujeción cortas (longitud libre <math> < 2 \times D </math>) evitan problemas de vibración. Para perfiles de muelas abrasivas rectas **ligeramente cóncavas o convexas** para el rectificado cilíndrico exterior, plano, **cilíndrico interior y sin punta**. Imprescindible tener en cuenta el lugar de montaje (inclinación de 3° hasta 15° para el centro de la muela abrasiva para las dos direcciones de los ejes). Para lograr un desgaste uniforme, gire el rectificador 90° en el soporte en intervalos de tiempo regulares.

Descripción técnica

Para dimensión de muela abrasiva	Ø 125×30 – Ø 250×15 mm
Peso del diamante	0,4 kt
Longitud total L	80 mm
Tipo de rectificador	Monogranular
Ø cabeza D ₁	8 mm
Símbolo de medio abrasivo	D

Tipo de producto

Rectificadores manuales