

**Rectificador diamantado de muelas abrasivas con mango, Medida: 40X5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	599200 40X5
GTIN	9003172495644
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Segmento de diamante multigranular soldado, de alta calidad con elevada durabilidad, mango de plástico manejable. **Forma de martillo**, rectificado de la superficie perimetral.

Aplicación:

Para el rectificado y perfilado exacto de muelas abrasivas de cerámica.

Descripción técnica

Peso del diamante	3,5 kt
Medida	40x5 mm
Símbolo de medio abrasivo	D
Longitud total	220 mm
Tipo de producto	Rectificadores manuales