

**Garant**
**CNMM 160616, Clase: HB7120-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250460 HB7120-1
GTIN	4045197928078
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMM 160616 HB7120-1 Clase: HB7120-1  
 Rompevirutas: VR  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Avance  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 210 m/min

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 210 m/min
Profundidad de corte $a_p$	2 - 8 mm
Avance $f$	0,4 - 1,2 mm/rev,
Radio angular	1,6 mm
Condición de corte	continuo
Clase	HB7120-1
Aplicación principal	M

Rompevirutas	VR
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMM 160616
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado