


**Garant**
**SNMM 190624, Clase: HB7120-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	251394 HB7120-1
GTIN	4045197928375
Clase de artículo	21G

## Descripción

SNMM 190624 HB7120-1 Radio angular: 2,4 mm  
 Clase: HB7120-1  
 Rompevirutas: VR  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 2 - 12 mm  
 Avance  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 210 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	VR
Aplicación principal	M
Radio angular	2,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	2 - 12 mm
Avance $f$	0,4 - 1,2 mm/rev,
Clase	HB7120-1
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 210 m/min

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMM 190624
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado