



## Barra de rectificar de muelas abrasivas



### Datos de pedido

Número de pedido	599420
GTIN	9003173517673
Clase de artículo	53Y

### Descripción

#### Ejecución:

Carburo de silicio duro de grano basto sujeto en un casquillo metálico; con mango de madera manejable.

Símbolo de medio abrasivo: SiC

Ø de barra: 17 mm

Longitud total: 290 mm

### Descripción técnica

Ø de barra	17 mm
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Longitud total	290 mm
Tipo de producto	Rectificadores manuales