

Garant**CCGW 120408, BU7220, Ejecución de la arista de corte: G****Datos de pedido**

Número de pedido	265424 G
GTIN	4045197895578
Clase de artículo	21H

Descripción**Ejecución:**

Equipamiento con 2 filos.

Radio angular: 0,8 mm

Clase: BU7220

Profundidad de corte a_p : 0,03 - 0,12 mmAvance f : 0,04 - 0,12 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 160 m/min

Ejecución de la arista de corte: G

Descripción técnica

Avance f	0,04 - 0,12 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,03 - 0,12 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	BU7220
Material de corte	CBN

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 160 m/min
Ejecución de la arista de corte	G
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Condición de corte	continuo
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	CCGW 120408
Número de cambios/cortes	2
Atributo del nombre de producto	BU7220
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
seco	adecuado		