

Garant
TCGW 16T304, BU7220, Ejecución de la arista de corte: G

Datos de pedido

Número de pedido	265451 G
GTIN	4045197895660
Clase de artículo	21H

Descripción
Ejecución:

Equipamiento con 3 filos.

Clase: BU7220

Ejecución de la arista de corte: G

 Profundidad de corte a_p : 0,03 - 0,12 mm

Avance f: 0,04 - 0,12 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 160 m/min

Descripción técnica

Ejecución de la arista de corte	G
Profundidad de corte a_p	0,03 - 0,12 mm
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	CBN
Clase	BU7220
Avance f	0,04 - 0,12 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 160 m/min
Código ISO plaquita de corte	TCGW 16T304
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	BU7220
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
seco	adecuado		