

**Garant**
**DNMG 150408, Clase: HB7120-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250672 HB7120-1
GTIN	4045197928641
Clase de artículo	21G

### Descripción

DNMG 150408 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VS

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 290 m/min

### Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 290 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Clase	HB7120-1
Rompevirutas	VS
Aplicación principal	M
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado