


Garant**DNMG 150404, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250767 HB7140-1
GTIN	4045197928672
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150404 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	VM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Material de corte	MD
Aplicación principal	M

Clase	HB7140-1
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado