

HOLEX**Perforador de chapa circular sin rodamiento de empuje de bolas, Ø de punzón (Ø de agujero): 54mm****Datos de pedido**

Número de pedido	834000 54
GTIN	2050000996597
Clase de artículo	86C

Descripción**Ejecución:**

Compuesto de matriz, el punzón y el tornillo de empuje.

Sin rodamiento de empuje de bolas.

Aplicación:

Para punzonado de materiales distintos, como chapa de acero, chapa V2A, chapa de aluminio, chapa de cobre, etc. Especialmente para aplicar en zonas de difícil acceso (p. ej. planchas grandes de chapa, armarios de distribución, cajas de fusibles, cajas de distribución, cuadros de instrumentos, cubetas de mesas fregaderas, carrocerías, etc.). Engrasar siempre el tornillo de empuje y la matriz antes de su uso. Es absolutamente necesario engrasar el tornillo de presión y la matriz al trabajar.

Accionamiento:

a) por medio de una **llave**.

B) mediante **hidráulica manual** n.º 834655 tam. 1.

C) por medio de una **bomba manual hidráulica** n.º 834700. **A partir de Ø 50 se recomienda utilizar la bomba manual hidráulica.**

Material:

Acero herramental especial, pavonado.

Nota:

· **Cuando se utilicen aparatos hidráulicos sustituir los tornillos de apriete por pernos de tracción n.º 834070 (accesorios opcionales).**

- Tam. 32 y 35 para perforar mesas fregaderas de acero inoxidable, para sujetar baterías de mesa fregadera 1/2 pulgada.

Descripción técnica

Para grosor de material (grosor de chapa 37)	3 mm
Para chapas de acero inoxidable según rigidez hasta	2 mm
Para roscas de tubos aisladores proteg. según DIN 40430	Pg42
Ø de agujero que se va a taladrar previamente	21 mm
Ø de punzón (Ø de agujero)	54 mm
Tornillo de empuje	M 20×1,5 ×80
Ancho de llave del tornillo de empuje	30 mm
Tipo de producto	Herramienta para perforación

Accesorios

Tornillo para rodamiento de empuje de bolas de recambio para perforador de chapa circular Ø de rosca / Longitud 20/80 mm	834060 20/80
Tornillo de apriete de recambio para perforador de chapa circular Ø de rosca / Longitud 20/80 mm	834040 20/80