



Alicates de corte frontal para pernos, Longitud total: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	722000 200
GTIN	4003773033172
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC), transmisión extrema para una fuerza de aplicación mínima.

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Acero eléctrico al vanadio, forjado y templado en aceite en varios niveles.

Descripción técnica

Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	3 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	1 - 6 mm
Longitud total	200 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	3,5 mm
Norma	DIN ISO 5743
Mango	revestido de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material	Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio
Superficie	atramentado en negro

Encabezamiento	pulida
Tipo de producto	Alicate cortante