



## Alicates de corte lateral para mecánicos, cromados con recubrimiento en mangos, Longitud total: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	724200 125
GTIN	4003773005315
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Con cabeza delgada y filos templados por inducción. Dureza de los filos aprox. 63 HRC.

Articulación empotrada con paso sin holgura.

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

### Descripción técnica

Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	0,6 mm
Longitud total	125 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	1 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	2,5 mm
con muelle de abertura conmutable	no
con muelle de abertura	no
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda de varios componentes

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC)
Material	Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate cortante