



Alicates de corte frontal de mecánicas cromadas, Longitud total: 130 mm



Datos de pedido

Número de pedido	721500 130
GTIN	4003773018001
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción. Articulación empotrada. Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Aplicación:

Modelo ligero para alambres delgados.

Norma:

DIN ISO 5748

Material:

Acero de alto rendimiento al cromo vanadio, forjado y templado en aceite en varios niveles.

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta \varnothing : 0,4 - 2 mm

Rendimiento de corte alambre duro hasta \varnothing : 1 mm

Rendimiento de corte cuerda de piano hasta \varnothing : 0,8 mm

Descripción técnica

Rendimiento de corte cuerda de piano hasta \varnothing	0,8 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta \varnothing	0,4 - 2 mm
Longitud total	130 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta \varnothing	1 mm
Norma	DIN ISO 5748
Mango	revestido de plástico

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material	Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate cortante