

Garant
Fresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 3,5mm

Datos de pedido

Número de pedido	202305 3,5
GTIN	4045197931429
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

 Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Nota:
Producto sucesor para n.º 202210.
Descripción técnica

Ángulo de hélice	45 grados
Ø de corte D_c	3,5 mm
Ø de mango D_s	6 mm
Número de dientes Z	3
Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Longitud total L	54 mm
Forma del mango	HB
Tolerancia Ø nominal	e8
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Mango	DIN 6535 HB con h6
Avance f_z para contornear en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Ø de cuello D_1	3,3 mm

Voladizo L ₁ incl. cuello	13 mm
Longitud de filo L _c	6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,1 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	280 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	M
GG(G)	adecuado	90 m/min	K
Uni	adecuado		

húmedo máximo	adecuado
húmedo mínimo	adecuado
seco	adecuado con restricciones
Aire	adecuado