

Garant
Fresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5 mm

Datos de pedido

Número de pedido	202268 5,5
GTIN	4045197930712
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

 Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Nota:
Producto sucesor para n.º 202080.

Refrigeración interior: no

Tolerancia Ø nominal: e8

Número de dientes Z: 3

Ángulo de hélice: 30 grados

Dirección de aproximación: horizontal, inclinado y vertical

Mango: DIN 6535 HB con h6

Número de dientes Z: 3

 Longitud de filo L_c : 13 mm

 Voladizo L_1 incl. cuello: 21 mm

 Ø de cuello D_1 : 5,3 mm

Longitud total L: 57 mm

 Ø de mango D_5 : 6 mm

Descripción técnica

Longitud de filo L_c	13 mm
Número de dientes Z	3
Ángulo de hélice	30 grados
Ø de corte D_c	5,5 mm
Voladizo L_1 incl. cuello	21 mm

Anchura del chaflán angular con 45 °	0,1 mm
Longitud total L	57 mm
Ø de cuello D ₁	5,3 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Tolerancia Ø nominal	e8
Avance f _z para contornear en acero < 750 N/mm ²	0,04 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Ø de mango D _s	6 mm
Avance f _z para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm ²	0,03 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,3×D al contornear
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa mango cil.