

Garant
Fresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm

Datos de pedido

Número de pedido	202268 20
GTIN	4045197930873
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

 Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Nota:
Producto sucesor para n.º 202080.

Refrigeración interior: no

Tolerancia Ø nominal: e8

Número de dientes Z: 3

Ángulo de hélice: 30 grados

Dirección de aproximación: horizontal, inclinado y vertical

Mango: DIN 6535 HB con h6

Número de dientes Z: 3

 Longitud de filo L_c : 38 mm

 Voladizo L_1 incl. cuello: 54 mm

 Ø de cuello D_1 : 19,7 mm

Longitud total L: 104 mm

 Ø de mango D_5 : 20 mm

Descripción técnica

Mango	DIN 6535 HB con h6
Ø de mango D_5	20 mm
Ángulo de hélice	30 grados
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Voladizo L_1 incl. cuello	54 mm

Tolerancia \varnothing nominal	e8
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,1 mm
Avance f_z para contornear en acero < 750 N/mm ²	0,15 mm
Longitud de filo L_c	38 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm ²	0,1 mm
Número de dientes Z	3
\varnothing de corte D_c	20 mm
Longitud total L	104 mm
\varnothing de cuello D_1	19,7 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,3×D al contornear
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa mango cil.