


LINDSTRÖM

**Alicates de corte lateral para electrónica, mordazas acanaladas, cabeza de punta, KW, Longitud total: 135mm****Datos de pedido**

Número de pedido	726060 135
GTIN	7314150103119
Clase de artículo	73M

**Descripción****Ejecución:**

Forma esbelta con filos precisos, rectificadas, templadas por inducción (63 – 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los filos de forma óptima. Cubiertas de los mangos **de 2 componentes**, ergonómicas, **adecuadas para componentes ESD**.

El muelle de apertura patentado reduce la resistencia al cerrarse los alicates, de este modo, la fuerza se concentra en el corte.

**Material:**

Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.

**Descripción técnica**

Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,1 - 0,8 mm
Anchura de cabeza	10,5 mm
Longitud total	135 mm
Longitud de filo	10 mm
propiedad electrostática	EGB / ESD
Bisel de corte	KW
Material	Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento

Forma de cabeza	de punta
Mango	Funda para mangos de 2 componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (63 – 65 HRC)
Superficie	pavonado en negro
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
articulación atornillada de precisión ajustable	sí
Tipo de producto	Alicate cortante