

Garant
Fresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 4,5 mm

Datos de pedido

Número de pedido	202268 4,5
GTIN	4045197930682
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Nota:
Producto sucesor para n.º 202080.

Refrigeración interior: no

Tolerancia Ø nominal: e8

Número de dientes Z: 3

Ángulo de hélice: 30 grados

Dirección de aproximación: horizontal, inclinado y vertical

Mango: DIN 6535 HB con h6

Número de dientes Z: 3

Longitud de filo L_c : 13 mm

Voladizo L_1 incl. cuello: 21 mm

Ø de cuello D_1 : 4,3 mm

Longitud total L: 57 mm

Ø de mango D_5 : 6 mm

Descripción técnica

Longitud de filo L_c	13 mm
Longitud total L	57 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,1 mm
Ø de corte D_c	4,5 mm

Tolerancia \varnothing nominal	e8
Avance f_z para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm ²	0,02 mm
Voladizo L_1 incl. cuello	21 mm
\varnothing de mango D_s	6 mm
\varnothing de cuello D_1	4,3 mm
Número de dientes Z	3
Ángulo de hélice	30 grados
Mango	DIN 6535 HB con h6
Avance f_z para contornear en acero < 750 N/mm ²	0,025 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,3×D al contornear
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa mango cil.