

**Fresa de MDI, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	202307 6
GTIN	4045197931689
Clase de artículo	12X

**Descripción****Ejecución:**

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

**Nota:**

**Producto sucesor para n.º 202240 / 202245.**

**Descripción técnica**

Longitud de filo $L_c$	13 mm
Número de dientes $Z$	3
Avance $f_z$ para contornear en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Longitud total $L$	57 mm
Ángulo de hélice	45 grados
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Mango	DIN 6535 HB con h6
Avance $f_z$ para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Tolerancia $\varnothing$ nominal	e8
Forma del mango	HB
$\varnothing$ de corte $D_c$	6 mm
$\varnothing$ de mango $D_s$	6 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados

Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	170 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	140 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	100 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	40 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	55 m/min	K
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		