

**Broca de percusión de metal duro SDS-max, Ø×Longitud total: 40X370mm****Datos de pedido**

Número de pedido	789200 40X370
GTIN	4002395374526
Clase de artículo	76G

**Descripción****Ejecución:****Geometría de placas de metal duro especial para vidas útiles largas.**

Punta angular más afilada: taladrado más preciso, sin deslizamiento en la superficie, agresivo en acero para hormigón y velocidad de taladrado más rápida. Certificado PGM: confirma taladros precisos aptos para tacos, tanto para anclajes químicos como mecánicos. Amplias entradas de polvo de perforación para una evacuación de polvo rápida y una disminución de la fricción. Cabeza de broca con sección transversal cuadrangular a partir de Ø 16 mm.

**Aplicación:**

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

**Nota:**

En una longitud de > 500 mm, realizar taladrado previo de 150 mm de profundidad como mínimo con broca corta (preferiblemente del mismo Ø).

**Descripción técnica**

Longitud de espiral	250 mm
Longitud total	370 mm
Ø	40 mm
Número de filos Z	2
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Mango	SDS Max
Tipo de producto	Broca de cincel

