

LINDSTRÖM

Alicate corte oblicuo frontal para electrónica, FW, Longitud total: 108mm**Datos de pedido**

Número de pedido	726910 108
GTIN	7314150052547
Clase de artículo	73M

Descripción**Ejecución:**

Forma esbelta con filos precisos, rectificadas, templadas por inducción (63 – 65 HRC). Cubiertas de los mangos de plástico blanco de material antiestático con muelle de apertura. **Adecuadas para componentes ESD.** Articulación empotrada de fabricación especial, con superficies de contacto especialmente largas; se minimizan los movimientos indeseados de la articulación, gracias a lo cual está garantizada una alineación axial precisa de las mordazas.

Material:

Acero especial para rodamientos de bolas, forjado en estampa.

Descripción técnica

Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,35 - 1,25 mm
Longitud total	108 mm
Anchura de cabeza	10,5 mm
Longitud de filo	15 mm
Longitud de cabeza	8 mm
propiedad electrostática	EGB / ESD
Bisel de corte	FW
Mango	Funda de plástico

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (63 – 65 HRC)
Material	Acero para rodamientos de bolas especial
Atributo del nombre de producto	FW
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicate cortante