


Garant
WN. G 060408, Clase: HB7410-1


Datos de pedido

Número de pedido	252064 HB7410-1
GTIN	4045197937766
Clase de artículo	21G

Descripción

WN. G 060408 HB7410-1 Clase: HB7410-1
 Rompevirutas: TAM
 Tolerancia: G
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 90 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Clase	HB7410-1
Rompevirutas	TAM
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	Ti
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 90 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Código ISO plaquita de corte	WNGG 060408
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado