

**Cortapernos, Longitud total: 760mm****Datos de pedido**

Número de pedido	733300 760
GTIN	4003773066774
Clase de artículo	73F

**Descripción****Ejecución:**

Cabezal de corte con transmisión y cuchillas universales. Reajuste preciso y fácil de las cuchillas mediante tornillos excéntricos. Tope limitador forjado con amortiguador cómodo, brazos tubulares revestidos por polvo con cubiertas varios componentes.

**Aplicación:**

Para cortar aceros normales y de alta resistencia hasta 48 HRC (resistencia a la tracción aprox. 1600 N/mm<sup>2</sup>).

**Material:**

Cuchilla de acero al cromovanadio de alto rendimiento, filos templados por inducción adicionalmente (aprox. 62 HRC).

**Pieza de repuesto:**

Fresa portaplacas n.º 733350.

**Descripción técnica**

para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm <sup>2</sup> hasta Ø	9 mm
para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm <sup>2</sup> hasta Ø	11 mm
Longitud total	760 mm
para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm <sup>2</sup> hasta Ø	8 mm
Material	Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio
Tipo de producto	Alicate cortante

---

## Accesorios

Cabezal de corte de recambio completo con tornillos  
Longitud total 760 mm

---

733350 760