



Cinzel de ranurar con mango curvado, Longitud total: 235mm



Datos de pedido

Número de pedido	741450 235
GTIN	7610733220908
Clase de artículo	73B

Descripción

Ejecución:

Mango especialmente delgado y curvado (26 × 7 mm) **para mayor libertad de los dedos**, por lo tanto, mayor seguridad en el trabajo. Con filo lateral adicional, especial para golpear ranuras. Completamente templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección, posibilidad de reafilado sin templado posterior. El **bonificado especial de la cabeza de golpe** evita astillados en la cabeza del cinzel. **Calidad especial**, lo que significa la máxima dureza posible (aprox. 59 HRC) con una tenacidad especial.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, recubierta con polvo rojo.

Descripción técnica

Filo lateral largo	30 mm
Anchura de filo	26 mm
Longitud total	235 mm
Peso	260 g
Tipo de producto	Cinzel

Accesorios

Protector de la mano universal para cinceles	742810
--	--------

