

Garant**LOEU 090408 TR-M, HB7525, Tipo: ST900**

Datos de pedido

Número de pedido	215980 ST900
GTIN	4045197937988
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

Código ISO plaquita de corte: LOEU090408 TR-M

Tipo: ST900

Radio angular: 0,8 mm

Avance f_z : 0,11 mm

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	LOEU090408 TR-M
Tipo	ST900
Avance f_z	0,11 mm
Clase	HB7525
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	280 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	175 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	145 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		