

Garant
LOMU 090408 TR-M, HB9520, Tipo: ST900


Datos de pedido

Número de pedido	215982 ST900
GTIN	4045197937995
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:

 Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

Código ISO plaquita de corte: LOMU090408 TR-M

Tipo: ST900

Radio angular: 0,8 mm

 Avance f_z : 0,11 mm

Descripción técnica

Avance f_z	0,11 mm
Código ISO plaquita de corte	LOMU090408 TR-M
Radio angular	0,8 mm
Tipo	ST900
Clase	HB9520
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	165 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	105 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	95 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		