



Llave de tuercas Raptor®, Longitud total: 250mm



Datos de pedido

Número de pedido	813600 250
GTIN	4003773054566
Clase de artículo	83D

Descripción

Ejecución:

Mordazas atramentadas en gris, cabeza pulida, mangos con revestimiento de plástico. Articulación empotrada, **ajuste de muescas** pulsando un botón, protección antienganche. Autoenganchable en el intervalo 17 – 32 mm, la abertura específica de las pinzas permite **ajustar la mordaza según el principio de carraca**.

Aplicación:

Apriete y aflojamiento rápido de tornillos hexagonales métricos e imperiales, así como de tornillos redondeados y pintados. Ideal para fijar por contratuerca.

Norma:

DIN ISO 5743

Descripción técnica

Abertura de sujeción	10 - 32 mm
Abertura de sujeción	3/8 – 1.1/4 pul
Longitud total	250 mm
Norma	DIN ISO 5743
Tipo de producto	Tenazas llave