



## Extractor de pasadores de mecánico, Ø de puntas D: 3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	747500 3
GTIN	7610733200481
Clase de artículo	73B

### Descripción

#### Ejecución:

De acero redondo, especialmente esbelto y manejable. Con mango moleteado diagonalmente. Completamente templado, con un **bonificado especial del cabezal de percusión** que evita astillamientos. Dureza de punta máxima posible (aprox. 59 HRC) con resistencia especial. El Ø efectivo 0,05 – 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

#### Material:

Acero al cromovanadio extra, superficie cromada.

### Descripción técnica

Longitud total L1	110 mm
Longitud de punzón L2	25 mm
Ø del mango S	7 mm
Ø de puntas D	3 mm
Dureza de punta	59 HRC
Modelo cabezal de percusión	bonificación del cabezal de percusión especial
Material	Acero al cromovanadio extra
Superficie	cromado
Tipo de producto	Extractor de pasadores

