

Garant**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 22/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Clase de artículo	210

Descripción**Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Refrigeración interior	sí
Plaquita de corte adecuada	XOM.060310
Longitud total L_{tot}	85 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{a}x.}$	42 mm
\varnothing de corte D_c	22 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Número de filos Z	3
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{i}n.}$	36 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	12,13 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	1,89 grados
Fresado circular de taladro a_p	0,3 mm

Longitud de voladizo L ₁	35 mm
Ø de mango D _s h6	20 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP