

LOCTITE**Fijador de roscas, 250 ml, ID del fabricante: 2701_EPIG**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | 083303 2701_EPIG |
| GTIN | 8000776157948 |
| Clase de artículo | 04L |

Descripción

Ejecución:

Fijador de roscas líquido.

Adhesivos anaeróbicos de un componente para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados son estancos al gas, aceite y agua. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Aplicación:

Resistencia baja – Separación posible con herramientas normales.

Resistencia media – Separación posible con herramientas normales.

Altamente resistente – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Ideal para el uso en superficies pasivas, p. ej. aceros CrNi de alta aleación.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 / 3392.

Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con n.º083344 tam.50.

Identificación de sustancia peligrosa: GHS07 atención

Quality Dress: 2701

Color fijador de roscas: verde

Par inicial de arranque mínimo: 38 N·m

Intervalo de temperatura: -55 - 150 °C

Para tamaño de rosca M hasta: M20

Resistencia funcional: 6 h

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Resistencia funcional | 6 h |
| Intervalo de temperatura | -55 - 150 °C |
| Resistencia fijador de roscas | elevado |
| Quality Dress | 2701 |
| Par inicial de arranque mínimo | 38 N·m |
| Color fijador de roscas | verde |
| Identificación de sustancia peligrosa | GHS07 atención |
| Para tamaño de rosca M hasta | M20 |
| Atributo del nombre de producto | 250 ml |
| Líquido de llenado | 250 ml |