



## Alicates de instalación Aislados conforme a VDE, Longitud total: 200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	728787 200
GTIN	4003773075097
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Pinzas multifunción para instalación eléctrica con articulación atornillada para un movimiento preciso, sin holgura, de la pinza.

- **Sujeción de material plano y redondo.**
- **Curvado de alambres y conductores de cobre.**
- **Desbarbado y ensanchamiento de cajas empotradas.**
- **Corte de cables de cobre hasta  $\varnothing$  15 mm ( $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ).**
- **Separación del aislamiento de conductores de cobre de  $0,75$  a  $1,5 \text{ mm}^2$  y  $2,5 \text{ mm}^2$ .**
- **Engarce de virolas de cable  $0,5$  a  $2,5 \text{ mm}^2$ .**

Brazos con cubiertas de mango aisladas **hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

#### Material:

Acero herramental especial, alicate cromado, mangos con cubiertas de varios componentes.

### Descripción técnica

Capacidad de corte hasta $\varnothing$	15 mm
Longitud total	200 mm
Capacidad de corte	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Pelado para $\varnothing$ de conductor	$0,7 - 1,5 \text{ mm}^2$
Pelado para $\varnothing$ de conductor	$2,5 \text{ mm}^2$
Para terminales de cables	$0,5 - 2,5 \text{ mm}^2$

Peso	280 g
Articulación	atornillado
con muelle de abertura	no
Mango	Funda de varios componentes
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material	Acero de herramientas especial
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate multifunción