

Garant
Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 16/2mm

Datos de pedido

Número de pedido	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Clase de artículo	210

Descripción
Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	6,13 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	3,73 grados
Número de filos Z	2
Ø de mango D_s h6	16 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	24 mm
Ø de corte D_c	16 mm
Ø D_3	8 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	30 mm
Longitud total L_{tot}	150 mm
Longitud de voladizo L_1	70 mm

Plaquita de corte adecuada	XOM.060310
Fresado circular de taladro a_p	0,3 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinámico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2