



Alicate de engarce para virolas de cable, Para sección transversal de los conductores: 16mm²



Datos de pedido

Número de pedido	729450 16
GTIN	4049002104251
Clase de artículo	73T

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.

Pinza pavonada, mordazas cromadas

Apriete paralelo exacto con mordazas de compresión accionadas sincrónicamente. **Engarce a presión cuadrangular** conforme a DIN = superficies de contacto óptimas.

Descripción técnica

Longitud total	180 mm
Para sección transversal de los conductores	0,08 - 16 mm ²
Norma	DIN 46228
Superficie	pavonado
Tipo de producto	Alicate de engarce