

**Garant****Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 30/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212807 30/3
GTIN	4045197939043
Clase de artículo	210

**Descripción****Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo $L_1$	40 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\min.}$	48 mm
Número de filos Z	3
$\varnothing$ de corte $D_c$	30 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\max.}$	58 mm
Fresado circular de taladro $a_p$	1 mm
$\varnothing$ de mango $D_5$ h6	32 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\max.}$	2,23 grados
Plaquita de corte adecuada	XDM.090416
Longitud total $L_{\text{tot}}$	100 mm
$\varnothing D_3$	18 mm

Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	15,43 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste $\kappa$	16 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinámico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2