

**Garant**

**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 22/3mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	212804 22/3
GTIN	4045197939012
Clase de artículo	210

## Descripción

### Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

## Descripción técnica

Ø de corte $D_c$	22 mm
Número de filos Z	3
Fresado circular de taladro $a_p$	0,3 mm
Longitud total $L_{tot}$	28 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	12,13 mm
Ø $D_1$ h6	10,5 mm
Ø $D_2$	18 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{i}n.}$	36 mm
Rosca de alojamiento M	M10

Refrigeración interior	sí
Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Fresado circular de taladro Ø D <sub>máx.</sub>	42 mm
Ángulo de rampa α <sub>máx.</sub>	1,89 grados
Plaquita de corte adecuada	XOM.060310
Serie	Power Q
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219799 1