

Garant
Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 28/2mm

Datos de pedido

Número de pedido	212808 28/2
GTIN	4045197939098
Clase de artículo	210

Descripción
Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Descripción técnica

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	13,43 mm
Ø de corte D_c	28 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	44 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	54 mm
Ø de mango D_s h6	25 mm
Plaquita de corte adecuada	XDM.090416
Fresado circular de taladro a_p	1 mm
Ø D_3	16 mm
Número de filos Z	2
Longitud de voladizo L_1	40 mm

Longitud total L_{tot}	200 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	2,56 grados
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	16 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP