

Garant**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 32/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212813 32/2
GTIN	4045197939234
Clase de artículo	210

Descripción**Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.**Descripción técnica**

Longitud de voladizo L_1	40 mm
Ø de corte D_c	32 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\min.}$	48 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro a_p	1,5 mm
Número de filos Z	2
Plaquita de corte adecuada	XDM.120516
Ángulo de rampa $\alpha_{\max.}$	3,71 grados
Fresado circular de taladro Ø $D_{\max.}$	62 mm
Ø D_3	16 mm
Longitud total L_{tot}	100 mm

Ø de mango D _s h6	32 mm
Longitud de rampa L para α _{máx.}	12,34 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	11 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Fresado circular
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP