

Garant**Fresas de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG1294 14
GTIN	4045197907806
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**. Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Como n.º 202294.

Descripción técnica

Longitud de filo L_c	26 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Forma del mango	HB
Ø de mango D_s	14 mm
Número de dientes Z	3
Voladizo L_1 incl. cuello	38 mm
Ø de cuello D_1	13,8 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Ø de corte D_c	14 mm

Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Longitud total L	83 mm
Anchura del chaflán angular con 45°	0,3 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Avance f_z para contorneo en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Ángulo de hélice	45 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Contenido	5
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,5 \times D$ al contorneo
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	280 m/min	N
Aluminio $> 10 \% \text{ Si}$	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Acero $< 500 \text{ N/mm}^2$	adecuado	120 m/min	P
Acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	adecuado	110 m/min	P
Acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	adecuado	100 m/min	P
Acero $< 1100 \text{ N/mm}^2$	adecuado	70 m/min	P
Acero $< 1400 \text{ N/mm}^2$	adecuado con restricciones	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	adecuado	70 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	adecuado con restricciones	50 m/min	M

GG(G)	adecuado	90 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuada con restricciones		
Aire	adecuado		

Accesorios

Fresa de MDI Ø e8 DC 14 mm

202294 14