

Garant**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 30/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212808 30/3
GTIN	4045197939104
Clase de artículo	210

Descripción**Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Descripción técnica

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,23 grados
Ø de corte D_c	30 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Longitud total L_{tot}	200 mm
Fresado circular de taladro a_p	1 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	48 mm
Plaquita de corte adecuada	XDM.090416
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	58 mm
Ø D_3	18 mm
Longitud de voladizo L_1	120 mm
Número de filos Z	3

Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	15,43 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	16 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinámico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2