

Garant**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 50/5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212812 50/5
GTIN	4045197939203
Clase de artículo	210

Descripción**Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	XDM.090416
Longitud total L_{tot}	40 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{mín.}$	88 mm
$\varnothing D_3$	38 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	35,43 mm
\varnothing de corte D_c	50 mm

Fresado circular de taladro a_p	1 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	98 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,97 grados
Número de filos Z	5
\varnothing de perforación de asiento	22 mm
Refrigeración interior	sí
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	16 grados
Fz Helix	0,8
Ejecuciones de mangos	con perforación
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP