

Garant**Fresas de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG1294 8
GTIN	4045197907745
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**. Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Como n.º 202294.

Descripción técnica

Anchura del chaflán angular con 45 °	0,2 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Voladizo L ₁ incl. cuello	27 mm
Avance f _z para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm ²	0,05 mm
Avance f _z para contorneo en acero < 750 N/mm ²	0,08 mm
Número de dientes Z	3
Longitud total L	63 mm
Ø de cuello D ₁	7,8 mm

Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Forma del mango	HB
Longitud de filo L_c	19 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
\varnothing de corte D_c	8 mm
Ángulo de hélice	45 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Contenido	5
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	280 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	M

GG(G)	adecuado	90 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuada con restricciones		
Aire	adecuado		

Accesorios

Fresa de MDI Ø e8 DC 8 mm

202294 8