

Garant**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 30/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212813 30/2
GTIN	4045197939227
Clase de artículo	210

Descripción**Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.**Descripción técnica**

Ø de corte D_c	30 mm
Longitud de voladizo L_1	40 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Plaquita de corte adecuada	XDM.120516
Fresado circular de taladro Ø $D_{\min.}$	44 mm
Fresado circular de taladro a_p	1,5 mm
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{\max.}$	10,34 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\max.}$	4,42 grados
Longitud total L_{tot}	100 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{m\acute{a}x.}}$	58 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	11 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Fresado circular
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP