


Garant
Fresas de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 2,5mm


Datos de pedido

Número de pedido	GG1294 2,5
GTIN	4045197907646
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**. Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Como n.º 202294.

Descripción técnica

Tolerancia Ø nominal	e8
Avance f_z para contorneo en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Longitud de filo L_c	6 mm
Anchura del chaflán angular con 45°	0,1 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Mango	DIN 6535 HA con h6
Ø de mango D_s	6 mm
Longitud total L	50 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm

Número de dientes Z	3
Ø de corte D _c	2,5 mm
Forma del mango	HA
Ángulo de hélice	45 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Contenido	5
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,5xD al contornear
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1xD
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	280 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	M
GG(G)	adecuado	90 m/min	K
Uni	adecuado		

húmedo máximo	adecuado
húmedo mínimo	adecuado
seco	adecuada con restricciones
Aire	adecuado

Accesorios

Fresa de MDI Ø e8 DC 2,5 mm

202294 2,5